

KHR 6th アニバーサリー 第 5 回 KONDO BATTLE

【ライト KHR クラス】 機体レギュレーション

参加資格

KHR シリーズをご使用でしたら、ユーザー登録の有無にかかわらず可能です。
 なお、KHR シリーズユーザー様はこれを機会にユーザー登録もよろしくお願い致します。
 また、このクラスに参加する機体については改造を認めておりません。
 下記の条件をご覧になり、ふるってご参加ください。

機体レギュレーション

<ライト KHR クラスレギュレーション>

近藤科学製ロボットキット KHR シリーズ全てを基準としたクラスです。
 (KHR シリーズにサーボやパーツを追加 / 変更した場合は、ライトオープンクラスに参加して下さい。)

- 1、KHR-1・KHR-1HV・KHR-2HV・KHR-3HV キット純正状態で組み立てたもの。
 (ただしバッテリーの交換 / ジャイロ&加速度センサーの搭載 / バスタブソール (S-01、S-02) への変更は認める。
 下記使用可能パーツ表を確認のこと。)
- 2、頭のサーボは無くとも良いが、(サーボ以外の頭も可) 外観がヒューマノイドタイプでない形状は失格となる。
- 3、キットに付属していないオプションパーツは使用不可となる。
 (KHR-2HV ストライカーコンバージョンキット、KHR-3HV 拡張 5 軸セット、KHR-3HV 開脚フレームなど。)

●各機種使用可能パーツ表



■ KHR-1

- ・RSC-1
- ・KRC-1 無線コントロールセット
- ・KRT-2
- ・KRC-3 AD
- ・KRC-2 AD
- ・無線コントロールユニット (KHR-1/RCB1 用)
- ・KRT-3 & ICS USB 無線コントロールセット
- ・KRR-1 受信機
- ・クリスタルセット Ad-1 ~ 20
- ・KRG-2 ツインジャイロ
- ・KRG-1 シングルジャイロ
- ・MX-301R
- ・MX-302R
- ・ROBO パワーセル 6.0V 600mAh Ni-cd
- ・ROBO パワーセル 2 6.0V 1100mAh Ni-MH
- ・ROBO パワーセル 2 6.0V 1200mAh Ni-MH
- ・ラージソール
- ・バスタブソール (S-01、S-02)





■ KHR-1HV

- KRG-4 ジャイロセンサー
- KRG-3 ジャイロセンサー
- RAS-2 加速度センサー
- RAS-1 加速度センサー
- 接続ケーブル (約 100mm)
- KRR-1 受信機
- クリスタルセット Ad-1 ~ 20
- KRC-3 AD
- KRC-2 AD
- KRC-1 無線コントロールセット
- KRT-2
- 無線コントロールユニット (KHR-1/RCB1 用)
- KRT-3 & ICS USB 無線コントロールセット
- MX-301R
- MX-302R
- MX-201
- ROBO パワーセル HV C タイプ 9N-300mAh Ni-MH
- ROBO パワーセル HV D タイプ 9N-800mAh Ni-MH
- バスタブソール (S-01、S-02)



■ KHR-2HV

■ KHR-2HV アップデート済みセット

- KRG-4 ジャイロセンサー
- KRG-3 ジャイロセンサー
- RAS-2 加速度センサー
- RAS-1 加速度センサー
- 接続ケーブル (約 100mm)
- KRR-1 受信機
- クリスタルセット Ad-1 ~ 20
- KRC-3 AD
- KRC-2 AD
- KRC-1 無線コントロールセット
- KRT-2
- 無線コントロールユニット (KHR-1/RCB1 用)
- KRT-3 & ICS USB 無線コントロールセット
- MX-301R
- MX-302R
- MX-201
- ROBO パワーセル HV C タイプ 9N-300mAh Ni-MH
- ROBO パワーセル HV D タイプ 9N-800mAh Ni-MH
- バスタブソール (S-01、S-02)



■ KHR-3HV

- KRG-4 ジャイロセンサー
- KRG-3 ジャイロセンサー
- RAS-2 加速度センサー
- RAS-1 加速度センサー
- 接続ケーブル (約 100mm)
- KRR-1 受信機
- クリスタルセット Ad-1 ~ 20
- KRC-3 AD
- KRC-2 AD
- KRI-3
- KRI-3AD KRI-3 付きセット
- KRC-1 無線コントロールセット
- KRT-2
- MX-301R
- MX-302R
- MX-201
- ROBO パワーセル HV C タイプ 9N-300mAh Ni-MH
- ROBO パワーセル HV D タイプ 9N-800mAh Ni-MH
- バスタブソール (S-01、S-02)

レギュレーションに関しては以上となります。

大会当日にレギュレーションチェックをおこない、不適切と思われるものについては取り外しなどをお願いする場合があります。予めご了承下さい。

このレギュレーションは開催者の都合により、一部変更する場合がございます。

その際にはまえもって弊社ホームページにてご連絡します。



<http://www.kondo-robot.com/>